

**Garant****Kiintoavain-/räikkälenkkiavain kääntyvä pää, Avainkoko: 15mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	614812 15
GTIN	4045197160430
Tuoteluokka	61B

**Kuvaus****Malli:**

Muottiintaottu. Molemmin puolin 2 eri avainleveyttä. Erittäin pieni uudelleentartuntakulma 5°.

**Raaka-aine:**

Vanadiinikromiterästä, mattakromattu.

**Tekninen kuvaus**

Kidan leveys b	33,4 mm
Avainkoko	15 mm
Avaimen pituus L	200 mm
Lenkin Ø D	28,9 mm
Renkaan korkeus h <sub>2</sub>	10 mm
Kidan korkeus h <sub>1</sub>	6,9 mm
Avainkoon mitat	metriset mitat
Hammasluku	72
tartuntakulma	5 astetta
Valmistusmenetelmä	muottiintaottu
Raaka-aine	kromivanadiiniterästä
Pinta	mattakromattu
Tuotetyyppi	Ruuviavain

