

**Garant****Kiintoavain-/räikkälenkkiavainsarja, rullattavassa työkalutaskussa lyhyt malli, Avainten määrä: 10****Tilaustiedot**

Tilausnumero	614818 10
GTIN	4045197297716
Tuoteluokka	61B

**Kuvaus****Malli:**

Muottiintaottu. Molemmin puolin 2 eri avainleveyttä. Erittäin pieni uudelleentartuntakulma 5°.

**Raaka-aine:**

Vanadiinikromiterästä, mattakromattu.

**Toimituksen sisältö:**

1 avain/koko nro 614816, koot 8; 9; 10; 11; 13; 14; 16; 17; 18; 19.

**Huomautus:**

Vaihtorullataskut numeroista 614835 / 614836.

**Tekninen kuvaus**

Avainten määrä	10
Avainkoko	8 mm
Avainkoko	19 mm
Avainkoko	9 mm
Avainkoko	10 mm
Avainkoko	11 mm

Avainkoko	13 mm
Avainkoko	14 mm
Avainkoko	16 mm
Avainkoko	17 mm
Avainkoko	18 mm
tartuntakulma	5 astetta
Valmistusmenetelmä	muottiintaottu
Raaka-aine	kromivanadiiniterästä
Pinta	mattakromattu
Pakkaus	Rullattava tasku
Avainkoon mitat	metriset mitat
kääntyvä pää	ei
Räikkä, suuntaa vaihtava	ei
Tuotetyyppi	Ruuviavain

## Tarvikkeet

Kiintoavain-/räikkälenkkiavainlyhyt malli Avainkoko 8 mm	614816 8
Kiintoavain-/räikkälenkkiavainlyhyt malli Avainkoko 11 mm	614816 11
Kiintoavain-/räikkälenkkiavainlyhyt malli Avainkoko 14 mm	614816 14
Räikkälenkkiavaimen sovitin Tyyppi 2	614850 2
Räikkälenkkiavaimen sovitin Tyyppi 1	614850 1
Rullattava tasku Lokeroiden määrä 10	614836 10
Kiintoavain-/räikkälenkkiavainlyhyt malli Avainkoko 19 mm	614816 19
Kiintoavain-/räikkälenkkiavainlyhyt malli Avainkoko 16 mm	614816 16
Kiintoavain-/räikkälenkkiavainlyhyt malli Avainkoko 17 mm	614816 17
Kiintoavain-/räikkälenkkiavainlyhyt malli Avainkoko 18 mm	614816 18
Kiintoavain-/räikkälenkkiavainlyhyt malli Avainkoko 10 mm	614816 10
Räikkälenkkiavaimen sovitin Tyyppi 3	614850 3

Kiintoavain-/räikkälenkkiavainlyhyt malli Avainkoko 9 mm	614816 9
Kiintoavain-/räikkälenkkiavainlyhyt malli Avainkoko 13 mm	614816 13