


HOLEX**Tarrahiomalaikka (A) Reikä, 15-kertainen, Ø 150 mm, Rakeisuus: 1000****Tilaustiedot**

Tilausnumero	567796 1000
GTIN	4045197891365
Tuoteluokka	52M

Kuvaus**Malli:**

Luja kalvoalusta. Pölyä hylkivä pintakerros estää nopean tukkeutumisen.

Etu:

- **Tasaisempi hiomatulos erinomaisen rakeentuennan ansiosta.**
- **Parannettu repäisylujuus kuormitettaessa reunoja.**

Käyttö:

Laadukas korundi-hiomarae (A), yleiskäyttöinen karkeaan, keskikarkeaan ja viimeistelyhiontaan. Laadukas korundi-hiomarae (A), harva hajonta. Käytettävissä yleisesti karkea-, väli- ja loppuhiontaan.

Tekninen kuvaus

Rakeisuus	1000
Kiekon Ø	150 mm
Hioma-aine	Korundi-hiomarae (A)
Hioma-aineen lyhenne	A

Raudan, rikin ja kloorin osuus	< 0,1 %
Tuotenimen määrite	Ø 150 mm
imureikien lukumäärä	15
suurin sallittu kehänopeus	40 m/s
Tuotetyyppi	Tarrahiomalaikka

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Alu Mg	soveltuu		
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 1400 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 55 HRC	soveltuu		
Teräs < 60 HRC	soveltuu		
Teräs < 67 HRC	sopii rajoituksin		
INOX	sopii rajoituksin		
Ti	sopii rajoituksin		
CuZn	soveltuu		
Muovi, lasikuitumuovi	soveltuu		
puu	soveltuu		
lakka	soveltuu		
Uni	soveltuu		
märkä enintään	soveltuu		
kuiva	soveltuu		

Tarvikkeet

PU-tarrahiomalaikka Kerrottu rei'itys ulko-Ø 150 mm	567887 150
PU-tarrahiomalaikka Ulko-Ø 150 mm	567885 150
Rei'itetty PU-tukilaikka Ulko-Ø 147 mm	567990 147

