

**HOLEX****Tarrahiomalaikka (A) Reikä, 15-kertainen, Ø 150 mm, Rakeisuus: 240****Tilaustiedot**

Tilausnumero	567796 240
GTIN	4045197891310
Tuoteluokka	52M

**Kuvaus****Malli:**

**Luja kalvoalusta.** Pölyä hylkivä pintakerros estää nopean tukkeutumisen.

**Etu:**

- **Tasaisempi hiomatulos erinomaisen rakeentuennan ansiosta.**
- **Parannettu repäisylujuus kuormitettaessa reunoja.**

**Käyttö:**

Laadukas korundi-hiomarae (A), yleiskäyttöinen karkeaan, keskikarkeaan ja viimeistelyhiontaan. Laadukas korundi-hiomarae (A), harva hajonta. Käytettävissä yleisesti karkea-, väli- ja loppuhiontaan.

**Tekninen kuvaus**

Kiekon Ø	150 mm
Rakeisuus	240
Hioma-aine	Korundi-hiomarae (A)
Hioma-aineen lyhenne	A

Raudan, rikin ja kloorin osuus	< 0,1 %
Tuotenimen määrite	Ø 150 mm
imureikien lukumäärä	15
suurin sallittu kehänopeus	40 m/s
Tuotetyyppi	Tarrahiomalaikka

## Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V <sub>c</sub>	ISO-koodi
Alu Mg	soveltuu		
Teräs < 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu		
Teräs < 1400 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu		
Teräs < 55 HRC	soveltuu		
Teräs < 60 HRC	soveltuu		
Teräs < 67 HRC	sopii rajoituksin		
INOX	sopii rajoituksin		
Ti	sopii rajoituksin		
CuZn	soveltuu		
Muovi, lasikuitumuovi	soveltuu		
puu	soveltuu		
lakka	soveltuu		
Uni	soveltuu		
märkä enintään	soveltuu		
kuiva	soveltuu		

## Tarvikkeet

Rei'itetty PU-tukilaikka Ulko-Ø 147 mm	567990 147
PU-tarrahiomalaikka Ulko-Ø 150 mm	567885 150
PU-tarrahiomalaikka Kerrottu rei'itys ulko-Ø 150 mm	567887 150

