



Liuskahiomarulla M14 Huopa/kangas, Ø 100×50 mm, Rakeistus-vertailu: 80CRS



Tilaustiedot

Tilausnumero	566372 80CRS
GTIN	4045197924605
Tuoteluokka	52M

Kuvaus

Malli:

Hiomaliuskat on kiinnitetty säteittäisesti työkalun akselin ympärille. **M14-suorakiinnitys. Hiomakankaan ja huovan yhdistelmä.**

Käyttö:

Naarmujen poistamiseen ja pinnan mattakiillotukseen.

suurin sallittu kehänopeus: 30 m/s

Suosittelun kierrosluku: 2800 min⁻¹

Enimmäiskierrosluku: 6000 min⁻¹

Tekninen kuvaus

Suosittelun kierrosluku	2800 min ⁻¹
Rakeistus-vertailu	80
Enimmäiskierrosluku	6000 min ⁻¹
Hioma-aineen lyhenne	A

Raudan, rikin ja kloorin osuus	< 0,1 %
Kierre	M14
Telan Ø	100 mm
Telan leveys	50 mm
Tuotenimen määrite	Ø 100x50 mm
optimoitu materiaalille	teräs
optimoitu materiaalille	INOX
suurin sallittu kehänopeus	30 m/s
Tuotetyyppi	Liuskahiomarulla, tekstiili, uritettu

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Alu Mg	soveltuu		
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 1400 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 55 HRC	soveltuu		
Teräs < 60 HRC	soveltuu		
Kovametalli	sopii rajoituksin		
INOX	soveltuu		
Ti	soveltuu		
GG(G)	soveltuu		
CuZn	soveltuu		
Muovi, lasikuitumuovi	soveltuu		
puu	sopii rajoituksin		
lakka	soveltuu		
Uni	soveltuu		
kuiva	soveltuu		

