

Garant**Kiintoavain-/räikkälenkkiavain kääntyvä pää, Avainkoko: 16mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	614812 16
GTIN	4045197160447
Tuoteluokka	61B

Kuvaus**Malli:**

Muottiintaottu. Molemmin puolin 2 eri avainleveyttä. Erittäin pieni uudelleentartuntakulma 5°.

Raaka-aine:

Vanadiinikromiterästä, mattakromattu.

Tekninen kuvaus

Kidan leveys b	34 mm
Lenkin Ø D	30,3 mm
Renkaan korkeus h ₂	10,6 mm
Avainkoko	16 mm
Kidan korkeus h ₁	7,1 mm
Avaimen pituus L	216 mm
Avainkoon mitat	metriset mitat
Hammasluku	72
tartuntakulma	5 astetta
Valmistusmenetelmä	muottiintaottu
Raaka-aine	kromivanadiiniterästä
Pinta	mattakromattu
Tuotetyyppi	Ruuviavain

