

HOLEX**Liuskahiomarulla huopa (ZA) / kangas (ZA), Ø 100×100 mm,
Rakeistusvertailu: 80CRS****Tilaustiedot**

Tilausnumero	568473 80CRS
GTIN	4045197924599
Tuoteluokka	52E

Kuvaus**Malli:**

Vakiomitta Ø 100×100 mm tai kapea malli Ø 100×50 mm pienten pintojen työstöön.
Kiinnitysreiän Ø 19 mm kiilauralla.

Hiomakankaan ja huovan yhdistelmä.

Käyttö:

Hiomatulos kuten hiomanauhalla, karkeus 80/120, myös **naarmujen poistamiseen** tai **pinnan himmeäkiillotukseen.**

Huomautus:

Leveyden mukauttamiseksi kapeilla rullilla Ø 100×50 mm käytettävä välirengassarjaa nro 568439.

Tekninen kuvaus

Suositteltu kierrosluku	2800 min ⁻¹
Rakeistus-vertailu	80
Hioma-aineen lyhenne	A
Raudan, rikin ja kloorin osuus	< 0,1 %

Telan Ø	100 mm
Telan leveys	100 mm
Tuotenimen määrite	Ø 100×100 mm
Tuotetyyppi	Huopaliuskakaraikka

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Alu Mg	soveltuu		
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 1400 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 55 HRC	soveltuu		
Teräs < 60 HRC	soveltuu		
Teräs < 67 HRC	sopii rajoituksin		
INOX	soveltuu		
Ti	soveltuu		
GG(G)	soveltuu		
CuZn	soveltuu		
Muovi, lasikuitumuovi	soveltuu		
lakka	sopii rajoituksin		
kuiva	soveltuu		