

**Garant****Kiintoavain-/räikkälenkkiavain suunnanvaihto, 15° taivutettu, Avainkoko: 6mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	614820 6
GTIN	4045197589118
Tuoteluokka	61B

**Kuvaus****Malli:**

Muottiintaottu. Molemmin puolin 2 eri avainleveyttä. Erittäin pieni uudelleentartuntakulma 5°.

**Raaka-aine:**

Vanadiinikromiterästä, mattakromattu.

**Tekninen kuvaus**

Lenkin Ø D	17,5 mm
Renkaan korkeus h <sub>2</sub>	7 mm
Kidan korkeus h <sub>1</sub>	5 mm
Avainkoko	6 mm
Kidan leveys b	18 mm
Avaimen pituus L	136 mm
Avainkoon mitat	metriset mitat
Renkaan asento	15 astetta
Hammasluku	72
tartuntakulma	5 astetta
Valmistusmenetelmä	muottiintaottu
Raaka-aine	kromivanadiiniterästä
Pinta	mattakromattu

Tuotetyyppi

Ruuviavain