

Koken**IMPACT-sarja, 8-osainen, 6-kulma, 3/8 tuumaa Surface Drive****Tilaustiedot**

Tilausnumero	650132
GTIN	4991644011681
Tuoteluokka	63R

Kuvaus**Malli:**

Luja rakenne, joka sopii erityisesti sähkö- ja paineilmakäyttöisiin iskuruuvaimiin. Kiinnitetään poikittaisporauksen ja rengasuran avulla. Sisänelikulma DIN 3121.

Kiinnitettävä turvallisuussyistä ehdottomasti sopivalla liitinsokalla ja kumirenkaalla.

Surface Drive -profiili tarttuu ruuvien kylkiin ja suojaa herkkiä kulmia. Holkkien kiinnittyminen ruuveihin estetään luotettavasti.

Raaka-aine:

Kromi-molybdeeniterästä – mustattu pinta.

Toimituksen sisältö:

à 1 kuusiohysly nro 650130: Koot 9; 10; 13; 14; 15; 16; 17; 19

Magneettipidikisko 200 mm pitkä: 1 kpl

Tekninen kuvaus

Vääntönelikulma	3/8 tuuma
Irrotusprofiili	Kuusikulmainen holkkiavain Surfacedrive
Osien määrä	8
Pinta	mustattu
soveltuu käytettäväksi koneissa	kyllä
Tuotetyyppi	Avainhylysy

Tarvikkeet

Liitinsokka hylsille, 3/8 tuumaa Ø×Pituus 2,5X18 mm	650900 2,5X18
Varmistuspuristinsarja 3/8 tuuman hylsille, sisältää ulosvetäjän10 osaa Tyyppi 1	650790 1
Kumirengas 3/8 tuuman hylsille Ø 18 mm	650800 18
Varmistuspuristinsarja 3/8 tuuman hylsille, sisältää ulosvetäjän10 osaa Tyyppi 2	650790 2
Kumirengas 3/8 tuuman hylsille Ø 22 mm	650800 22
Liitinsokka hylsille, 3/8 tuumaa Ø×Pituus 2,5X14 mm	650900 2,5X14
Varmistuspuristimienulosvetäjä	650785