



## Vääntömomentin tarkistuslaite momenttiavaimelle „SmartCheck“, Suurin kiristysmomentti: 100 Nm



### Tilaustiedot

Tilausnumero	654650 100
GTIN	4018754273010
Tuoteluokka	63B

### Kuvaus

#### Malli:

Säädettävä ja joustava vääntömomentin tarkistuslaite, jossa on käännettävä näyttö ja runko. Asennus mahdollista vaaka- ja pystyasentoon. Näyttö ja kalvonäppäimistö on suojattu roiskevedeltä ja runko on iskunkestävää muovia.

3 käyttötapaa:

- **Muuttuva näyttö (Track)**
- **Taipumispisteen tunnistus (First-Peak)**
- **Huippuarvon näyttö (Peak-Hold)**

**Mittayksiköt:** N·m, lbf·ft, lbf·in.

#### Etu:

Pienikokoinen ja muunneltava vääntömomentin tarkistuslaite. Verkkolaite- tai paristokäyttöinen.

#### Käyttö:

**Momenttiruuvitaltojen ja -avainten** säätö asteikolla tai ilman.

#### Toimituksen sisältö:

Mukana verkkolaite, kestävässä muovilaukussa.

Kalibrointi: O4

Mittaustarkkuus vääntömomentti:  $\pm 1\%$

Mittausalue: 10 - 100 Nm

Näyttölaitteen leveys: 120 mm

Näyttölaitteen korkeus: 124 mm

Näyttölaitteen syvyys: 167 mm

Paino: 5,31 kg

Nelikulmaliitäntä: 3/8 tuuma

## Tekninen kuvaus

Paino	5,31 kg
Näyttölaitteen syvyys	167 mm
Nelikulmaliitäntä	3/8 tuuma
Näyttölaitteen korkeus	124 mm
Suurin kiristysmomentti	100 Nm
Mittausalue	10 - 100 Nm
Näyttölaitteen leveys	120 mm
Mittaustarkkuus vääntömomentti	± 1 %
Energiansyöttö	Akkukäyttöinen
Energiansyöttö	Verkkokäyttöinen
Kiristysuunta	Myötä- ja vastapäiv. kiristäminen
Tarkastustodistus	Valmistajan tarkastuspöytäkirja
Kalibrointi	O4

## Palvelut

Kalibrointi Vääntömomentin tarkistuslaite/-anturi Suurin kiristysmomentti 400/2 Nm	018860 400/2
DAkS-kalibrointi Vääntömomentin tarkistuslaite/-anturi Suurin kiristysmomentti 1000/2 Nm	018840 1000/2