

Garant**Kiintoavain-/räikkälenkkiavain kääntyvä pää, Avainkoko: 17mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	614812 17
GTIN	4045197160454
Tuoteluokka	61B

Kuvaus**Malli:**

Muottiintaottu. Molemmin puolin 2 eri avainleveyttä. Erittäin pieni uudelleentartuntakulma 5°.

Raaka-aine:

Vanadiinikromiterästä, mattakromattu.

Tekninen kuvaus

Kidan korkeus h_1	7,9 mm
Avaimen pituus L	233 mm
Kidan leveys b	36,6 mm
Avainkoko	17 mm
Renkaan korkeus h_2	10,9 mm
Lenkin \varnothing D	33,3 mm
Avainkoon mitat	metriset mitat
Hammasluku	72
tartuntakulma	5 astetta
Valmistusmenetelmä	muottiintaottu
Raaka-aine	kromivanadiiniterästä
Pinta	mattakromattu
Tuotetyyppi	Ruuviavain

