



Sähköasentajan ruuvitalttasarja Torx®-ruuveille, Classic täyseristetyt, Ruuvinvääntimien lkm.: 7



Tilaustiedot

Tilausnumero	625756 7
GTIN	7610733064175
Tuoteluokka	63D

Kuvaus

Malli:

Kahva ja terä **täyseristetty 1 000 volttiin asti standardien DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 mukaisesti**. Jokainen ruuvitaltta testataan yksitellen vedessä jännitteen läpilyönnin varalta **Voimakahva**, jossa käsiystävällinen, pitävä elastomeeripinta ja erityisen sitkeästä ja iskunkestävästä polypropeenista valmistettu ydin. **Terä** PB Swiss Tools -erikoisesta, joka on sekä erittäin kovaa että hyvin sitkeää.

Käyttö:

Soveltuu käytettäväksi kohteissa, joissa jännite on enint. 1000 V.

Sisältö:

à 1 ruuvitaltta nro 625754: koot TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX30

Tekninen kuvaus

Ruuvinvääntimien lkm.	7
Sarja	Classic VDE
Standardi	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Irrotusprofiili	Ruuvinväännin TORX®-ruuveille
Tuotetyyppi	Ruuvitaltta

Tarvikkeet

Sähköasentajan ruuvitaltta Torx®-ruuveille, Classictäyseristetyt Torx®-profiili TX10	625754 TX10
Sähköasentajan ruuvitaltta Torx®-ruuveille, Classictäyseristetyt Torx®-profiili TX30	625754 TX30
Sähköasentajan ruuvitaltta Torx®-ruuveille, Classictäyseristetyt Torx®-profiili TX8	625754 TX8
Ruuvipitimet Tyyppi 2	666425 2
Sähköasentajan ruuvitaltta Torx®-ruuveille, Classictäyseristetyt Torx®-profiili TX20	625754 TX20
Ruuvipitimet Tyyppi 3	666425 3
Sähköasentajan ruuvitaltta Torx®-ruuveille, Classictäyseristetyt Torx®-profiili TX15	625754 TX15
Sähköasentajan ruuvitaltta Torx®-ruuveille, Classictäyseristetyt Torx®-profiili TX25	625754 TX25
Sähköasentajan ruuvitaltta Torx®-ruuveille, Classictäyseristetyt Torx®-profiili TX9	625754 TX9