



Lankakäsiharja aallotettu INOX-lanka 0,35 mm, Harjasrivien lkm: 3



Tilaustiedot

Tilausnumero	575200 3
GTIN	4017359074749
Tuoteluokka	57L

Kuvaus

Malli:

Taivutettu puuvarsi, jossa kaksi ripustusreikää. Harjaosan pituus 140 mm, korkeus 25 mm, kokonaispituus n. 290 mm.

Tekninen kuvaus

Harjasrivien lkm	3
Perusrungon leveys	30 mm
Työskentelypituus L ₃	140 mm
Harjaosan pituus H ₁	25 mm
Kokonaispituus L	290 mm
Helamateriaali	INOX-lanka
Harjaksen paksuus	0,35 mm
Perusrungon materiaali	puu
Tuotetyyppi	Teräsharja