

Lankakäsiharja aallotettu INOX-lanka 0,35 mm, Harjasrivien lkm: 4**Tilaustiedot**

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 575200 4 |
| GTIN | 4017359074718 |
| Tuoteluokka | 57L |

Kuvaus**Malli:**

Taivutettu puuvarsi, jossa kaksi ripustusreikää. Harjaosan pituus 140 mm, korkeus 25 mm, kokonaispituus n. 290 mm.

Tekninen kuvaus

| | |
|----------------------------------|------------|
| Harjasrivien lkm | 4 |
| Perusrungon leveys | 35 mm |
| Työskentelypituus L ₃ | 140 mm |
| Harjaosan pituus H ₁ | 25 mm |
| Kokonaispituus L | 290 mm |
| Helamateriaali | INOX-lanka |
| Harjaksen paksuus | 0,35 mm |
| Perusrungon materiaali | puu |
| Tuotetyyppi | Teräsharja |