

**Garant****Kaksipäinen räikkälenkkiavain 15° taivutettu, Avainkoot: 12X13mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	614845 12X13
GTIN	4045197415899
Tuoteluokka	61B

**Kuvaus****Malli:**

Muottiintaottu, molemmissa päissä erittäin helposti kiertyvä, kestävä räikkälenkki. Vääntösuunta vaihdettavissa. Erittäin pieni uudelleentartuntakulma 5°.

**Raaka-aine:**

Vanadiinikromiterästä, mattakromattu.

**Tekninen kuvaus**

Kokonaispituus L	170 mm
suurin lenkin $\varnothing$ D2	26,5 mm
Avainkoko <sub>2</sub>	13 mm
suurin lenkin $\varnothing$ D1	24,6 mm
Avainkoko <sub>1</sub>	12 mm
suurin lenkin korkeus h <sub>2</sub>	9 mm
suurin lenkin korkeus h <sub>1</sub>	8,9 mm
Avainkoon mitat	metriset mitat
Hammasluku	5
tartuntakulma	5 astetta
Valmistusmenetelmä	muottiintaottu
Raaka-aine	kromivanadiiniterästä

Pinta	mattakromattu
Tuotetyyppi	Ruuviavain

---

## Tarvikkeet

Räikkälänkkiavaimen sovitin Tyyppi 2	614850 2
--------------------------------------	----------