

Lankakäsiharja Aallotettu messinkilanka 0,25 mm, Harjasrivien lkm: 5**Tilaustiedot**

Tilausnumero	575100 5
GTIN	4017359074763
Tuoteluokka	57L

Kuvaus**Malli:**

Taivutettu puuvarsi, jossa kaksi ripustusreikää. Harjaosan pituus 140 mm, korkeus 25 mm, kokonaispituus n. 290 mm.

Tekninen kuvaus

Harjasrivien lkm	5
Perusrungon leveys	40 mm
Työskentelypituus L ₃	140 mm
Harjaosan pituus H ₁	25 mm
Kokonaispituus L	290 mm
Helamateriaali	Messinkilanka
Harjaksen paksuus	0,25 mm
Perusrungon materiaali	puu
Tuotetyyppi	Teräsharja