



Sähköasentajan ruuvitaltta Torx®-ruuveille, Classic täyseristetyt, Torx®-profiili: TX25



Tilaustiedot

Tilausnumero	625754 TX25
GTIN	7610733064151
Tuoteluokka	63D

Kuvaus

Malli:

Kahva ja terä **täyseristetty 1 000 volttiin asti standardien DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 mukaisesti**. Jokainen ruuvitaltta testataan yksitellen vedessä jännitteen läpilyönnin varalta **Voimakahva**, jossa käsiystävällinen, pitävä elastomeeripinta ja erityisen sitkeästä ja iskunkestävästä polypropeenista valmistettu ydin. **Terä** PB Swiss Tools -erikoisesta, joka on sekä erittäin kovaa että hyvin sitkeää.

Käyttö:

Soveltuu käytettäväksi kohteissa, joissa jännite on enint. 1000 V.

Tekninen kuvaus

Terän pituus	125 mm
Torx®-profiili	TX25
Kokonaispituus	230 mm
Irrotusprofiili	Ruuvitaltta TORX®-ruuveille
Sarja	Classic VDE
Standardi	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Terän materiaali	PB Swiss Tools -erikoiseseos
Tuotetyyppi	Ruuvitaltta

