



Rautasahan kaari 317 bimetalliterä, 24 hammasta



Tilaustiedot

Tilausnumero	580700
GTIN	7311518240936
Tuoteluokka	58Z

Kuvaus

Malli:

Kestävä rautasahan kaari, **terän kiristys enintään 750 N (75 kp)**, käyttäjäystävällinen muotoilu. Vaihtoehtoinen teränkiinnitys 90°:een kulmaan samantasoisia sahauksia varten. Kokonaispituus 425 mm.

Kaarisaha ja sen tunnusomainen sahankaari erottuvat joukosta U:n muotoiseen sankaan kiinnitettyjen sahanterien ansiosta. Käsikaarisahojen leikkaussyvyyden rajoitus on sama kuin etäisyys sankaan. Tämän kiinnitystavan ansiosta voidaan käyttää erittäin ohuita sahanteriä, jotka taipuisivat toisenmuotoisissa sahoissa molemminpuolisessa tai ei-vetävässä leikkausliikkeessä. Ohuet käsisahterit pienentävät lastuamistyötä vähäisen lastuavan leikkauslevyyden ansiosta. Siten tämäntyyppinen saha muodostaa käsisahterien perinteisen standardin metallin työstössä.

Toimituksen sisältö:

Mukana bimetallinen SANDFLEX®-käsisahterä, nro 582900.

Terän pituus: 300 mm

Tekninen kuvaus

Hammasta/tuuma	24
Terän pituus	300 mm
Tuotetyyppi	Rautasahan kaari

Tarvikkeet

Rautasahanterä, yksipuolinenSANDFLEX®, bimetallia	582850
Rautasahanterä, yksipuolinenSANDFLEX®, bimetallia	582920
Rautasahanterä, yksipuolinenSANDFLEX®, bimetallia	582900