



Lanka-kanavaaumaharja Teräslanka, sileä 0,35 mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	575500
GTIN	4017359074640
Tuoteluokka	57L

Kuvaus

Malli:

Kanavaaumaharja, 3-rivinen, ryhmitetty V-muotoisesti, suippokärkinen. Taivutettu puuvarsi, pyöristetyt kahvan särmät ja kaksi ripustusreikää. Harjaosan pituus 135 mm, korkeus 35 mm, kokonaispituus n. 290 mm.

Tekninen kuvaus

Työskentelypituus L ₃	135 mm
Harjaosan pituus H ₁	35 mm
Kokonaispituus L	290 mm
Helamateriaali	Teräs, sileä
Harjaksen paksuus	0,35 mm
Tuotetyyppi	Teräsharja