

**Garant****Kiintoavain-/räikkälenkkiavain suunnanvaihto, 15° taivutettu, Avainkoko: 14mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	614820 14
GTIN	4045197218797
Tuoteluokka	61B

**Kuvaus****Malli:**

Muottiintaottu. Molemmin puolin 2 eri avainleveyttä. Erittäin pieni uudelleentartuntakulma 5°.

**Raaka-aine:**

Vanadiinikromiterästä, mattakromattu.

**Tekninen kuvaus**

Avainkoko	14 mm
Avaimen pituus L	193 mm
Renkaan korkeus $h_2$	9,4 mm
Kidan korkeus $h_1$	6,6 mm
Lenkin $\varnothing D$	27,3 mm
Kidan leveys b	30,9 mm
Avainkoon mitat	metriset mitat
Renkaan asento	15 astetta
Hammasluku	72
tartuntakulma	5 astetta
Valmistusmenetelmä	muottiintaottu
Raaka-aine	kromivanadiiniterästä
Pinta	mattakromattu

Tuotetyyppi

Ruuviavain