

Garant**Kaksipäinen räikkälenkkiavain 15° taivutettu, Avainkoot: 14X15mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	614845 14X15
GTIN	4045197416209
Tuoteluokka	61B

Kuvaus**Malli:**

Muottiintaottu, molemmissa päissä erittäin helposti kiertyvä, kestävä räikkälenkki. Vääntösuunta vaihdettavissa. Erittäin pieni uudelleentartuntakulma 5°.

Raaka-aine:

Vanadiinikromiterästä, mattakromattu.

Tekninen kuvaus

Kokonaispituus L	190 mm
suurin lenkin korkeus h_2	9,4 mm
Avainkoko a_2	15 mm
suurin lenkin $\varnothing D_2$	32,6 mm
suurin lenkin korkeus h_1	9,4 mm
suurin lenkin $\varnothing D_1$	28,3 mm
Avainkoko a_1	14 mm
Avainkoon mitat	metriset mitat
Hammasluku	5
tartuntakulma	5 astetta
Valmistusmenetelmä	muottiintaottu
Raaka-aine	kromivanadiiniterästä

Pinta	mattakromattu
Tuotetyyppi	Ruuviavain