



## Lankakäsiharja Aallotettu messinkilanka 0,25 mm, Harjasrivien lkm: 6



### Tilaustiedot

Tilausnumero	575100 6
GTIN	4017359074756
Tuoteluokka	57L

### Kuvaus

**Malli:**

Taivutettu puuvarsi, jossa kaksi ripustusreikää. Harjaosan pituus 140 mm, korkeus 25 mm, kokonaispituus n. 290 mm.

### Tekninen kuvaus

Harjasrivien lkm	6
Perusrungon leveys	45 mm
Työskentelypituus L <sub>3</sub>	140 mm
Harjaosan pituus H <sub>1</sub>	25 mm
Kokonaispituus L	290 mm
Helamateriaali	Messinkilanka
Harjaksen paksuus	0,25 mm
Perusrungon materiaali	puu
Tuotetyyppi	Teräsharja