



Rautasaha kahvalla bimetalliterä, 24 hammasta



Tilaustiedot

Tilausnumero	580800
GTIN	4045197377449
Tuoteluokka	52S

Kuvaus

Malli:

Rautasaha täysteräskaarella. Vaihtoehtoinen teränkiinnitys 90°:n kulmaan samantasoisia sahauksia varten. Muovikahva. Kokonaispituus 520 mm.

Kaarisaha ja sen tunnusomainen sahankaari erottuvat joukosta U:n muotoiseen sankaan kiinnitettyjen sahanterien ansiosta. Käsikaarisahojen leikkaussyvyyden rajoitus on sama kuin etäisyys sankaan. Tämän kiinnitystavan ansiosta voidaan käyttää erittäin ohuita sahanteriä, jotka taipuisivat toisenmuotoisissa sahoissa molemminpuolisessa tai ei-vetävässä leikkausliikkeessä. Ohuet käsisahterät pienentävät lastuamistyötä vähäisen lastuavan leikkausleveyden ansiosta. Siten tämäntyyppinen saha muodostaa käsisahtojen perinteisen standardin metallin työstössä.

Toimituksen sisältö:

Bimetallinen HOLEX-käsisahterä, nro 582970.

Terän pituus: 300 mm

Tekninen kuvaus

Hammasta/tuuma	24
Terän pituus	300 mm
Tuotetyyppi	Rautasahan kaari

Tarvikkeet

Rautasahanterä, yksipuolinen- bimetalli	582970
---	--------

