

Garant**Kaksipäinen räikkälenkkiavain 15° taivutettu, Avainkoot: 16X18mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	614845 16X18
GTIN	4045197416216
Tuoteluokka	61B

Kuvaus**Malli:**

Muottiintaottu, molemmissa päissä erittäin helposti kiertyvä, kestävä räikkälenkki. Vääntösuunta vaihdettavissa. Erittäin pieni uudelleentartuntakulma 5°.

Raaka-aine:

Vanadiinikromiterästä, mattakromattu.

Tekninen kuvaus

suurin lenkin korkeus h_2	11 mm
Kokonaispituus L	230 mm
suurin lenkin \varnothing D2	35,6 mm
Avainkoko $_2$	18 mm
suurin lenkin korkeus h_1	9,9 mm
suurin lenkin \varnothing D1	34,5 mm
Avainkoko $_1$	16 mm
Avainkoon mitat	metriset mitat
Hammasluku	5
tartuntakulma	5 astetta
Valmistusmenetelmä	muottiintaottu
Raaka-aine	kromivanadiiniterästä

Pinta	mattakromattu
Tuotetyyppi	Ruuviavain