

**LESSMANN**  
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Tarkkuusharja Aallotettu messinkilanka 0,15 mm, Tyyppi: W****Tilaustiedot**

Tilausnumero	576705 W
GTIN	4017359074664
Tuoteluokka	57L

**Kuvaus****Malli:**

Pituus n. 225 mm, 4-rivinen, harjastuspinta 110×20 mm, langan pituus 20 mm. **Pyökkivarsi**

**Kuvaus:**

**Hienoharjoilla**, joita kutsutaan myös kellosepän tai kultasepän harjoiksi, on suuri harjatiheys. Näitä harjoja käytetään usein mm. liuottimien ja puhdistusaineiden levittämiseen. Niitä on saatavana eri leveyksiä.

**Messinkiharjat** on teräsharjoja pehmeämpiä. Ne sopivat muun muassa myös mietojen lipeäliuosten käsittelyyn. Messinkilankaa tarvitaan pääasiassa ei-rautametallien työstämiseen.

**Käyttö:**

Hieno pintatulos suuren harjastiheyden ansiosta.

**Tekninen kuvaus**

Perusrungon materiaali	pyökki
Kokonaispituus L	225 mm
Helamateriaali	Messinki, aallotettu
Harjaksen paksuus	0,15 mm
Työskentelypituus L <sub>3</sub>	110 mm
Harjaosan pituus H <sub>1</sub>	20 mm
Harjaosan leveys L <sub>1</sub>	20 mm
Harjasrivien lkm	4
Tuotetyyppi	Tarkkuusharja

