

Garant

Kiintoavain-/räikkälenkkiavainsarja, rullattavassa työkalutaskussa suunnanvaihto, 15° taivutettu, Avainten määrä: 5



Tilaustiedot

Tilausnumero	614830 5
GTIN	4045197218858
Tuoteluokka	61B

Kuvaus

Malli:

Muottiintaottu. Molemmiin puolin 2 eri avainleveyyttä. Erittäin pieni uudelleentartuntakulma 5°.

Raaka-aine:

Vanadiinikromiterästä, mattakromattu.

Toimituksen sisältö:

1 avain/koko nro 614820, koot 8; 10; 13; 16; 17

Huomautus:

Vaihtorullataskut numeroista 614835 / 614836.

Tekninen kuvaus

Avainten määrä	5
Avainkoko	8 mm
Avainkoko	10 mm
Avainkoko	13 mm

Avainkoko	16 mm
Avainkoko	17 mm
Renkaan asento	15 astetta
tartuntakulma	5 astetta
Valmistusmenetelmä	muottiintaottu
Raaka-aine	kromivanadiiniterästä
Pinta	mattakromattu
Pakkaus	Rullattava tasku
Avainkoon mitat	metriset mitat
kääntyvä pää	ei
Räikkä, suuntaa vaihtava	kyllä
Tuotetyyppi	Ruuviaivain

Tarvikkeet

Kiintoavain-/räikkälenkkiavainsuunnanvaihto, 15° taivutettu Avainkoko 13 mm	614820 13
Kiintoavain-/räikkälenkkiavainsuunnanvaihto, 15° taivutettu Avainkoko 10 mm	614820 10
Kiintoavain-/räikkälenkkiavainsuunnanvaihto, 15° taivutettu Avainkoko 16 mm	614820 16
Rullattava tasku Lokeroiden määrä 5	614835 5
Kiintoavain-/räikkälenkkiavainsuunnanvaihto, 15° taivutettu Avainkoko 17 mm	614820 17
Kiintoavain-/räikkälenkkiavainsuunnanvaihto, 15° taivutettu Avainkoko 8 mm	614820 8