

Garant**Kaksipäinen räikkälenkkiavain 15° taivutettu, Avainkoot: 17X19mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	614845 17X19
GTIN	4045197416223
Tuoteluokka	61B

Kuvaus**Malli:**

Muottiintaottu, molemmissa päissä erittäin helposti kiertyvä, kestävä räikkälenkki. Vääntösuunta vaihdettavissa. Erittäin pieni uudelleentartuntakulma 5°.

Raaka-aine:

Vanadiinikromiterästä, mattakromattu.

Tekninen kuvaus

suurin lenkin korkeus h_1	10,7 mm
Avainkoko a_2	19 mm
suurin lenkin $\varnothing D1$	34,5 mm
Avainkoko a_1	17 mm
suurin lenkin korkeus h_2	11,2 mm
Kokonaispituus L	230 mm
suurin lenkin $\varnothing D2$	35,6 mm
Avainkoon mitat	metriset mitat
Hammasluku	5
tartuntakulma	5 astetta
Valmistusmenetelmä	muottiintaottu
Raaka-aine	kromivanadiiniterästä

Pinta	mattakromattu
Tuotetyyppi	Ruuviavain

Tarvikkeet

Räikkälänkkiavaimen sovitin Tyyppi 3	614850 3
--------------------------------------	----------