

**SANDFLEX®-pienoiskaarisaha 2 sahanterää (puu/metalli)****Tilaustiedot**

Tilausnumero	580950
GTIN	7311518044558
Tuoteluokka	58Z

Kuvaus**Malli:**

Soikea runko kestävää teräsputkea, jossa rystyssuoja. Täydellisenä sis. kärkihammasterän (puulle) ja bimetalliterän (metallille). Mahtuu jokaiseen työkalupakkiin.

Kaarisaha ja sen tunnusomainen sahankaari erottuvat joukosta U:n muotoiseen sankaan kiinnitettyjen sahanterien ansiosta. Käsikaarisahojen leikkaussyvyyden rajoitus on sama kuin etäisyys sankaan. Tämän kiinnitystavan ansiosta voidaan käyttää erittäin ohuita sahanteriä, jotka taipuisivat toisenmuotoisissa sahoissa molemminpuolisessa tai ei-vetävässä leikkausliikkeessä. Ohuet käsisahterät pienentävät lastuamistyötä vähäisen lastuavan leikkauslevyyden ansiosta. Siten tämän tyyppinen saha muodostaa käsisahtojen perinteisen standardin metallin työstössä.

Käyttö:

Sopii yleisesti puun, metallin (ks. nrot 582500–582970) ja käytettäessä kovametallisahauslankaa nro 582990 myös laattojen, kaakeleiden, tiilien, valuraudan jne. sahaukseen. Kokonaispituus vain 300 mm.

Huomautus:

Varasahaterät puulle nrosta 582985.

Terän pituus: 300 mm

Tekninen kuvaus

Kokonaispituus	300 mm
Terän pituus	300 mm
Sahanterien lukumäärä	2
Tuotetyyppi	Kaarisaha

Tarvikkeet

Rautasahanterä, yksipuolinenSANDFLEX®, bimetallia	582900
Kovamet. sahauslanka kivilaatat, kaakelit, tiilet, valurauta jne.	582990
Rautasahanterä, yksipuolinenbimetallia, muuttuva	582500
Rautasahanterä, yksipuolinen- bimetalli	582950
Rautasahanterä, yksipuolinenSANDFLEX®, bimetallia	582850
Rautasahanterä, yksipuolinen- bimetalli	582970
Varaterä pienoiskaarisahallepuulle	582985
Rautasahanterä, yksipuolinenSANDFLEX®, bimetallia	582920