

Garant**Kiintoavain-/räikkälenkkiavainsarja, rullattavassa työkalutaskussa suunnanvaihto, 15° taivutettu, Avainten määrä: 10****Tilaustiedot**

Tilausnumero	614830 10
GTIN	4045197218865
Tuoteluokka	61B

Kuvaus**Malli:**

Muottiintaottu. Molemmin puolin 2 eri avainleveyttä. Erittäin pieni uudelleentartuntakulma 5°.

Raaka-aine:

Vanadiinikromiterästä, mattakromattu.

Toimituksen sisältö:

1 avain/koko nro 614820, koot 8; 9; 10; 11; 13; 14; 16; 17; 18; 19.

Huomautus:

Vaihtorullataskut numeroista 614835 / 614836.

Tekninen kuvaus

Avainten määrä	10
Avainkoko	8 mm
Avainkoko	19 mm
Avainkoko	9 mm
Avainkoko	10 mm
Avainkoko	11 mm

Avainkoko	13 mm
Avainkoko	14 mm
Avainkoko	16 mm
Avainkoko	17 mm
Avainkoko	18 mm
Renkaan asento	15 astetta
tartuntakulma	5 astetta
Valmistusmenetelmä	muottiintaottu
Raaka-aine	kromivanadiiniterästä
Pinta	mattakromattu
Pakkaus	Rullattava tasku
Avainkoon mitat	metriset mitat
kääntyvä pää	ei
Räikkä, suuntaa vaihtava	kyllä
Tuotetyyppi	Ruuviavain

Tarvikkeet

Kiintoavain-/räikkälenkkiavainsuunnanvaihto, 15° taivutettu Avainkoko 13 mm	614820 13
Kiintoavain-/räikkälenkkiavainsuunnanvaihto, 15° taivutettu Avainkoko 10 mm	614820 10
Rullattava tasku Lokeroiden määrä 10	614835 10
Kiintoavain-/räikkälenkkiavainsuunnanvaihto, 15° taivutettu Avainkoko 16 mm	614820 16
Kiintoavain-/räikkälenkkiavainsuunnanvaihto, 15° taivutettu Avainkoko 14 mm	614820 14
Kiintoavain-/räikkälenkkiavainsuunnanvaihto, 15° taivutettu Avainkoko 19 mm	614820 19
Kiintoavain-/räikkälenkkiavainsuunnanvaihto, 15° taivutettu Avainkoko 17 mm	614820 17

Kiintoavain-/räikkälenkkiavainsuunnanvaihto, 15° taivutettu Avainkoko 8 mm	614820 8
Kiintoavain-/räikkälenkkiavainsuunnanvaihto, 15° taivutettu Avainkoko 18 mm	614820 18
Kiintoavain-/räikkälenkkiavainsuunnanvaihto, 15° taivutettu Avainkoko 9 mm	614820 9
Kiintoavain-/räikkälenkkiavainsuunnanvaihto, 15° taivutettu Avainkoko 11 mm	614820 11