



JOKER 6000 -kiintoavain/räikkälenkkiavain, Avainkoko: 10mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	614870 10
GTIN	4013288165268
Tuoteluokka	63F

Kuvaus

Malli:

Muottiintaattu. Lenkipäässä erittäin helposti kiertyvä, kestävä hienohammas-räikkälenkki (80 hammasta), erittäin pieni uudelleentartuntakulma 4,5°.

Kiintoavainpuolella kaksoiskuusiokantaprofiili ja vaihdettava, karkaistu metallilevy; takaa hyvän pidon ja toimii päätyrajoittimena, estää liukumisen ja mahdollistaa pienen palautuskulman.

Raaka-aine:

Molybdeeni-kromiterästä, mattakromattu.

Tekninen kuvaus

Avainkoko	10 mm
Avaimen pituus L	159 mm
Lenkin Ø D	21 mm
Kidan korkeus h ₁	5,5 mm
Renkaan korkeus h ₂	7,2 mm
Kidan leveys b	22 mm
Avainkoon mitat	metriset mitat
Valmistajamerkintä	6000 Joker
Renkaan asento	0 astetta
Hammasluku	80
tartuntakulma	4,5 astetta

Valmistusmenetelmä	muottiintaottu
Raaka-aine	kromimolybdeeniterästä
Pinta	mattakromattu
Räikkä, suuntaa vaihtava	ei
Tuotetyyppi	Ruuviavain

Tarvikkeet

Räikkälänkkiavaimen sovitin Tyyppi 1	614850 1
--------------------------------------	----------