



JOKER 6000 Switch -kiintoavain/räikkälenkkiavainsarja,, Avainten määrä: 4



Tilaustiedot

Tilausnumero	614880 4
GTIN	4013288164407
Tuoteluokka	63F

Kuvaus

Malli:

Muottiintaottu. Lenkipäässä erittäin helposti kiertyvä, kestävä hienohammas-räikkälenkki (80 hammasta), erittäin pieni uudelleentartuntakulma 4,5°.

Kiintoavainpuolella kaksoiskuusiokantaprofiili ja vaihdettava, karkaistu metallilevy; takaa hyvän pidon ja toimii päätyrajoittimena, estää liukumisen ja mahdollistaa pienen palautuskulman.

Raaka-aine:

Molybdeeni-kromiterästä, mattakromattu.

Toimituksen sisältö:

à 1 avain nro 614870: koot 10, 13, 17, 19

Tekninen kuvaus

Avainten määrä	4
Avainkoko	10 mm
Avainkoko	13 mm
Avainkoko	17 mm
Avainkoko	19 mm
Valmistajamerkintä	6000 Joker 4 sarja 1

Renkaan asento	0 astetta
Hammasluku	80
tartuntakulma	4,5 astetta
Raaka-aine	kromimolybdeeniterästä
Pinta	mattakromattu
Pakkaus	taittolaukku
Avainkoon mitat	metriset mitat
Päätyrajoitin leuan puolella	kyllä
Pitotoiminto leuan puolella	kyllä
kääntyvä pää	ei
Räikkä, suuntaa vaihtava	ei
Tuotetyyppi	Ruuviavain

Tarvikkeet

JOKER 6000 -kiintoavain/räikkälenkkiavain Avainkoko 17 mm	614870 17
JOKER 6000 -kiintoavain/räikkälenkkiavain Avainkoko 10 mm	614870 10
JOKER 6000 -kiintoavain/räikkälenkkiavain Avainkoko 19 mm	614870 19
JOKER 6000 -kiintoavain/räikkälenkkiavain Avainkoko 13 mm	614870 13