

Garant**Kiintoavain-/räikkälenkkiavain suunnanvaihto, 15° taivutettu, Avainkoko: 9mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	614820 9
GTIN	4045197218742
Tuoteluokka	61B

Kuvaus**Malli:**

Muottiintaottu. Molemmin puolin 2 eri avainleveyttä. Erittäin pieni uudelleentartuntakulma 5°.

Raaka-aine:

Vanadiinikromiterästä, mattakromattu.

Tekninen kuvaus

Renkaan korkeus h_2	7,6 mm
Lenkin $\varnothing D$	19 mm
Kidan leveys b	19,3 mm
Avainkoko	9 mm
Kidan korkeus h_1	5 mm
Avaimen pituus L	143 mm
Avainkoon mitat	metriset mitat
Renkaan asento	15 astetta
Hammasluku	72
tartuntakulma	5 astetta
Valmistusmenetelmä	muottiintaottu
Raaka-aine	kromivanadiiniterästä
Pinta	mattakromattu

Tuotetyyppi

Ruuviavain