

**Garant****Kiintoavain-/räikkälenkkiavain suunnanvaihto, 15° taivutettu, Avainkoko: 21mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	614820 21
GTIN	4045197553249
Tuoteluokka	61B

**Kuvaus****Malli:**

Muottiintaottu. Molemmin puolin 2 eri avainleveyttä. Erittäin pieni uudelleentartuntakulma 5°.

**Raaka-aine:**

Vanadiinikromiterästä, mattakromattu.

**Tekninen kuvaus**

Avainkoko	21 mm
Renkaan korkeus $h_2$	13 mm
Kidan leveys $b$	45,7 mm
Avaimen pituus $L$	286 mm
Lenkin $\varnothing D$	42 mm
Kidan korkeus $h_1$	9,6 mm
Avainkoon mitat	metriset mitat
Renkaan asento	15 astetta
Hammasluku	72
tartuntakulma	5 astetta
Valmistusmenetelmä	muottiintaottu
Raaka-aine	kromivanadiiniterästä
Pinta	mattakromattu

Tuotetyyppi

Ruuviavain