

**Garant****Kiintoavain-/räikkälenkkiavain suunnanvaihto, 15° taivutettu, Avainkoko: 10mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	614820 10
GTIN	4045197218759
Tuoteluokka	61B

**Kuvaus****Malli:**

Muottiintaottu. Molemmin puolin 2 eri avainleveyttä. Erittäin pieni uudelleentartuntakulma 5°.

**Raaka-aine:**

Vanadiinikromiterästä, mattakromattu.

**Tekninen kuvaus**

Kidan korkeus $h_1$	5,2 mm
Avaimen pituus L	160 mm
Renkaan korkeus $h_2$	7,7 mm
Lenkin $\varnothing$ D	20,8 mm
Avainkoko	10 mm
Kidan leveys b	22 mm
Avainkoon mitat	metriset mitat
Renkaan asento	15 astetta
Hammasluku	72
tartuntakulma	5 astetta
Valmistusmenetelmä	muottiintaottu
Raaka-aine	kromivanadiiniterästä
Pinta	mattakromattu

Tuotetyyppi

Ruuviavain

---

**Tarvikkeet**

Räikkälänkiavaimen sovitin Tyyppi 1

614850 1