



Räikkälenkkiavaimen sovitin, Tyyppi: 3



Tilaustiedot

Tilausnumero	614850 3
GTIN	4045197235824
Tuoteluokka	62A

Kuvaus

Malli:

6-kulmainen varsi – kiinnitys lenkipäähän jousitetun kuulan tai painokappaleen avulla. Ulkonelikulma standardin DIN 3120 mukaan - poistonuppi vaihtohylsyjen kiinnitystä varten.

Etu:

Sovittimen avulla avainkoon 10, 13 tai 19 mm:n räikkälenkkiavain muuttuu räikäksi.

Raaka-aine:

Kromivanadiiniterästä, kromattu.

Sopii :

Räikkälenkkiavaimet nro 614800 - 614820, 614845 ja 614870 - 614875, kaikista koko 19.

Kiinnike-SW: 19 mm

Vääntönelikulma: 1/2 tuuma

Tekninen kuvaus

Kiinnike-SW	19 mm
Vääntönelikulma	1/2 tuuma
Raaka-aine	kromivanadiiniterästä

Pinta	kromattu
Tuotetyyppi	Nelikulmasovitin

Tarvikkeet

Kiintoavain-/räikkälenkkiavainsarja, kotelossa Avainten määrä 10	614810 10
Kiintoavain-/räikkälenkkiavain lyhyt malli Avainkoko 19 mm	614816 19
Kiintoavain-/räikkälenkkiavainsarja, kotelossa Avainten määrä 4	614810 4
Kaksipäinen räikkälenkkiavain 15° taivutettu Avainkoot 17X19 mm	614845 17X19
Kiintoavain-/räikkälenkkiavainsarja, kotelossa Avainten määrä 5	614810 5
Kiintoavain-/räikkälenkkiavain Avainkoko 19 mm	614800 19
JOKER 6001 Switch -kiintoavain/räikkälenkkiavain, suunnanvaihto, 15° taivutettu Avainkoko 19 mm	614875 19
Kiintoavain-/räikkälenkkiavain kääntyvä pää Avainkoko 19 mm	614812 19
Kiintoavain-/räikkälenkkiavain suunnanvaihto, 15° taivutettu Avainkoko 19 mm	614820 19
Kiintoavain-/räikkälenkkiavainsarja, kotelossa kääntyvä pää Avainten määrä 10	614814 10
JOKER 6000 -kiintoavain/räikkälenkkiavain Avainkoko 19 mm	614870 19
Kiintoavain-/räikkälenkkiavainsarja, kotelossa lyhyt malli Avainten määrä 10	614818 10