

Garant**Kiintoavain-/räikkälenkkiavain suunnanvaihto, 15° taivutettu, Avainkoko: 22mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	614820 22
GTIN	4045197553256
Tuoteluokka	61B

Kuvaus**Malli:**

Muottiintaottu. Molemmin puolin 2 eri avainleveyttä. Erittäin pieni uudelleentartuntakulma 5°.

Raaka-aine:

Vanadiinikromiterästä, mattakromattu.

Tekninen kuvaus

Kidan leveys b	45,7 mm
Avaimen pituus L	286 mm
Renkaan korkeus h ₂	13 mm
Lenkin Ø D	42 mm
Avainkoko	22 mm
Kidan korkeus h ₁	9,6 mm
Avainkoon mitat	metriset mitat
Renkaan asento	15 astetta
Hammasluku	72
tartuntakulma	5 astetta
Valmistusmenetelmä	muottiintaottu
Raaka-aine	kromivanadiiniterästä
Pinta	mattakromattu

Tuotetyyppi

Ruuviavain