

Garant**Kiintoavain-/räikkälenkkiavain suunnanvaihto, 15° taivutettu, Avainkoko: 11mm****Tilaustiedot**

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 614820 11 |
| GTIN | 4045197218766 |
| Tuoteluokka | 61B |

Kuvaus**Malli:**

Muottiintaottu. Molemmin puolin 2 eri avainleveyttä. Erittäin pieni uudelleentartuntakulma 5°.

Raaka-aine:

Vanadiinikromiterästä, mattakromattu.

Tekninen kuvaus

| | |
|--------------------------------|-----------------------|
| Lenkin Ø D | 22,5 mm |
| Renkaan korkeus h ₂ | 8,3 mm |
| Avaimen pituus L | 168 mm |
| Avainkoko | 11 mm |
| Kidan leveys b | 24 mm |
| Kidan korkeus h ₁ | 5,3 mm |
| Avainkoon mitat | metriset mitat |
| Renkaan asento | 15 astetta |
| Hammasluku | 72 |
| tartuntakulma | 5 astetta |
| Valmistusmenetelmä | muottiintaottu |
| Raaka-aine | kromivanadiiniterästä |
| Pinta | mattakromattu |

Tuotetyyppi

Ruuviavain