

**Kiintolenkkiavain, pitkä malli, Avainkoko: 6mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	614900 6
GTIN	4045197442000
Tuoteluokka	62A

Kuvaus**Malli:**

Muottiintaottu. Hyvä avainkoon mittatarkkuus.
Soikea varsi.

Standardi:

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

Raaka-aine:

Kromivanadiiniterästä, kromattu.

Tekninen kuvaus

kidan enimmäiskorkeus h1	4,5 mm
Avaimen pituus L	128 mm
Avainkoko	6 mm
Avainkoon mitat	metriset mitat
suurin lenkin korkeus h _{2 max}	6 mm
Renkaan asento	15 astetta
Valmistusmenetelmä	muottiintaottu
Raaka-aine	kromivanadiiniterästä
Pinta	kromattu
Tuotetyyppi	Ruuviavain

