

**Garant****Kaksipäinen räikkälenkkiavain 15° taivutettu, Avainkoot: 10X11mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	614845 10X11
GTIN	4045197415882
Tuoteluokka	61B

**Kuvaus****Malli:**

Muottiintaottu, molemmissa päissä erittäin helposti kiertyvä, kestävä räikkälenkki. Vääntösuunta vaihdettavissa. Erittäin pieni uudelleentartuntakulma 5°.

**Raaka-aine:**

Vanadiinikromiterästä, mattakromattu.

**Tekninen kuvaus**

suurin lenkin $\varnothing$ D2	23,1 mm
suurin lenkin $\varnothing$ D1	21,5 mm
Avainkoko <sub>1</sub>	10 mm
suurin lenkin korkeus h <sub>2</sub>	8,2 mm
Avainkoko <sub>2</sub>	11 mm
suurin lenkin korkeus h <sub>1</sub>	7,6 mm
Kokonaispituus L	150 mm
Avainkoon mitat	metriset mitat
Hammasluku	5
tartuntakulma	5 astetta
Valmistusmenetelmä	muottiintaottu
Raaka-aine	kromivanadiiniterästä

Pinta	mattakromattu
Tuotetyyppi	Ruuviavain

---

## Tarvikkeet

Räikkälänkkiavaimen sovitin Tyyppi 1	614850 1
--------------------------------------	----------