



## JOKER 6000 -kiintoavain/räikkälenkkiavain, Avainkoko: 17mm



### Tilaustiedot

Tilausnumero	614870 17
GTIN	4013288165282
Tuoteluokka	63F

### Kuvaus

#### Malli:

Muottiintaottu. Lenkipäässä erittäin helposti kiertyvä, kestävä hienohammas-räikkälenkki (80 hammasta), erittäin pieni uudelleentartuntakulma 4,5°.

Kiintoavainpuolella kaksoiskuusiokantaprofiili ja vaihdettava, karkaistu metallilevy; takaa hyvän pidon ja toimii päätyrajoittimena, estää liukumisen ja mahdollistaa pienen palautuskulman.

#### Raaka-aine:

Molybdeeni-kromiterästä, mattakromattu.

### Tekninen kuvaus

Kidan korkeus $h_1$	8,5 mm
Avainkoko	17 mm
Kidan leveys b	37,2 mm
Renkaan korkeus $h_2$	10,5 mm
Lenkin $\varnothing D$	32,7 mm
Avaimen pituus L	224 mm
Avainkoon mitat	metriset mitat
Valmistajamerkintä	6000 Joker
Renkaan asento	0 astetta
Hammasluku	80
tartuntakulma	4,5 astetta

Valmistusmenetelmä	muottiintaottu
Raaka-aine	kromimolybdeeniterästä
Pinta	mattakromattu
Räikkä, suuntaa vaihtava	ei
Tuotetyppi	Ruuviavain