



JOKER 6000 -kiintoavain/räikkälenkkiavain, Avainkoko: 18mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	614870 18
GTIN	4013288212658
Tuoteluokka	63F

Kuvaus

Malli:

Muottiintaottu. Lenkipäässä erittäin helposti kiertyvä, kestävä hienohammas-räikkälenkki (80 hammasta), erittäin pieni uudelleentartuntakulma 4,5°.

Kiintoavainpuolella kaksoiskuusiokantaprofiili ja vaihdettava, karkaistu metallilevy; takaa hyvän pidon ja toimii päätyrajoittimena, estää liukumisen ja mahdollistaa pienen palautuskulman.

Raaka-aine:

Molybdeeni-kromiterästä, mattakromattu.

Tekninen kuvaus

Renkaan korkeus h_2	11 mm
Kidan leveys b	39 mm
Kidan korkeus h_1	9 mm
Avaimen pituus L	235 mm
Avainkoko	18 mm
Lenkin $\varnothing D$	33,8 mm
Avainkoon mitat	metriset mitat
Valmistajamerkintä	6000 Joker
Renkaan asento	0 astetta
Hammasluku	80
tartuntakulma	4,5 astetta

Valmistusmenetelmä	muottiintaottu
Raaka-aine	kromimolybdeeniterästä
Pinta	mattakromattu
Räikkä, suuntaa vaihtava	ei
Tuotetyyppi	Ruuviavain