



Kuusiohylsy, 1/2 tuumaa, Avainkoko: 25mm



Tilaustiedot

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 642200 25 |
| GTIN | 4018754005970 |
| Tuoteluokka | 63A |

Kuvaus

Malli:

Taottu korkealaatuisesta teräksestä. Tarkkatoleranssinen sisänelikulma takaa tukevan kiinnittymisen käyttötyökaluun. Sisänelikulma **DIN 3120**.

lhanteellinen syiden suunta erityisen taontatavan ansiosta. Tiukatoleranssiset avainkoot. Ei luista ruuvien kulmien yli; ruuvien päät ja mutterit säilyvät hyväkuntoisina. Jännityksetön ja kieroutumaton, öljykylvyssä karkaistu, sovitustarkkuudeltaan erinomainen. Kauttaaltaan pintaviimeistely. **AS-Drive**-profiili.

Standardi:

DIN 3124

Raaka-aine:

HPQ®-suurtehoterästä, hilseilemätön, nikkelin päälle tehty kromaus.

Huomautus:

HUOMIO!

Tälle tuotteelle on myös olemassa vaihtoehto GARANTilta!

Suositteltu tuotenumero: 642229

Tekninen kuvaus

| | |
|------------------|---------|
| Avainkoko | 25 mm |
| Ø poistupuolella | 33,2 mm |
| Pituus | 42 mm |

| | |
|-------------------|-------------------------|
| Vääntönelikulma | 1/2 tuuma |
| Standardi | DIN 3124 |
| Irrotusprofiili | 6-kulmainen holkkiavain |
| Raaka-aine | Kestävää HPQ®-terästä. |
| Pinta | krominiklatu |
| AS-Drive-profiili | kyllä |
| Tuotetyyppi | Avainhylsy |