

Garant**6-kulm. hylsy Surface Drive, 1/2 tuumaa, Avainkoko: 11 mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	642325 11
GTIN	4045197497703
Tuoteluokka	61A

Kuvaus**Malli:**

Taottu korkealaatuisesta teräksestä. Tarkkatoleranssinen sisänelikulma takaa tukevan kiinnittymisen käyttötöyökaluun. Sisänelikulma **DIN 3120**.

Surface Drive -avainaukko mahdollistaa lujemman kiinnittymisen ja suuremman vaikutusvoiman. Vääntövoima kohdistuu ruuvien ja muttereiden sivuihin, ei murtumisalttiisiin kulmiin. Surface Drive -hylsyillä voidaan kiristää ja löysätä myös välikokoja, esim. tuumakokoja (A/F, BSF, BSW) ja kuluneita muttereita.

Standardi:**DIN 3124****Raaka-aine:**

Kromivanadiiniterästä, kromattu.

Tekninen kuvaus

Avainkoko	11 mm
sopii tuumakokoihin (amerikkalaiset mitat)	7/16 tuuma
sopii tuumakokoihin (amerikkalaiset mitat)	13/32 tuuma
Pituus	38 mm
Ø poistopuolella	16,6 mm

Vääntönelikulma	1/2 tuuma
6-kulmainen vaihtohylsyprofiili	Surfacedrive
Standardi	DIN 3124
Irrotusprofiili	Kuusikulmainen holkkiavain Surfacedrive
Raaka-aine	kromivanadiiniterästä
Pinta	kromattu
Tuotetyyppi	Avainhylsy