

PUK®**PUK-saha, jossa yleisterä (310) Säädettävä kädensija****Tilaustiedot**

Tilausnumero	581200
GTIN	4010124300302
Tuoteluokka	58Z

Kuvaus**Malli:**

Pieni ja kätevä, hyvä sahausteho.

Säädettävä, värittömällä lakalla käsitelty puukahva. Voidaan kiinnittää haluttuun kohtaan kaaressa. Kaari niklattua umpinaista neliötankoa.

Kaarisaha ja sen tunnusomainen sahankaari erottuvat joukosta U:n muotoiseen sankaan kiinnitettyjen sahanterien ansiosta. Käsikaarisahojen leikkaussyvyyden rajoitus on sama kuin etäisyys sankaan. Tämän kiinnitystavan ansiosta voidaan käyttää erittäin ohuita sahanteriä, jotka taipuisivat toisenmuotoisissa sahoissa molemminpuolisessa tai ei-vetävässä leikkausliikkeessä. Ohuet käsisahterät pienentävät lastuamistyötä vähäisen lastuavan leikkausleveyyden ansiosta. Siten tämän tyyppinen saha muodostaa käsisahterien perinteisen standardin metallin työstössä.

Toimituksen sisältö:

Sisältää **yleissahanterän** metallille, alumiinille, puulle ja muoville. Teräpituus 150 mm.

Terän pituus: 150 mm

Kokonaispituus: 310 mm

Tekninen kuvaus

Kokonaispituus	310 mm
Terän pituus	150 mm
Kahvan asento säädettävä	kyllä
asennettu sahanteriä	Yleissahanteriä
Tuotetyyppi	Kaarisaha

Tarvikkeet

Sahanteräsarja, 12 osaa, PUK, puu (313) 14 hammasta/
tuuma

581260

Sahanteräsarja, 12 osaa, PUK-sahalle, metalli (312) 32
hammasta/tuuma

581250

Sahanteräsarja, 12 osaa, PUK, yleiskäyttöön (310) 25
hammasta/tuuma

581270