

PUK®**Yleissaha "PUK", yleisterä (310) Kiinteä kahva****Tilaustiedot**

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 581220 |
| GTIN | 4010124305307 |
| Tuoteluokka | 58Z |

Kuvaus**Malli:**

Pieni ja kätevä, hyvä sahausteho.

Kiinteä, punaiseksi maalattu puukädensija. Kaari pronssattua pyöröterästä.

Kaarisaha ja sen tunnusomainen sankaari erottuvat joukosta U:n muotoiseen sankaan kiinnitettyjen sahanterien ansiosta. Käsikaarisahojen leikkaussyvyyden rajoitus on sama kuin etäisyys sankaan. Tämän kiinnitystavan ansiosta voidaan käyttää erittäin ohuita sahanteriä, jotka taipuisivat toisenmuotoisissa sahoissa molemminpuolisessa tai ei-vetävässä leikkausliikkeessä. Ohuet käsisahterät pienentävät lastuamistyötä vähäisen lastuavan leikkausleveyyden ansiosta. Siten tämän tyyppinen saha muodostaa käsisahterien perinteisen standardin metallin työstössä.

Toimituksen sisältö:

Sisältää **yleissahanterän** metallille, alumiinille, puulle ja muoville. Teräpituus 150 mm.

Terän pituus: 150 mm

Kokonaispituus: 290 mm

Tekninen kuvaus

| | |
|--------------------------|----------------|
| Kokonaispituus | 290 mm |
| Terän pituus | 150 mm |
| Kahvan asento säädettävä | ei |
| asennettu sahanterä | Yleissahanterä |
| Tuotetyyppi | Kaarisaha |

Tarvikkeet

Sahanteräsarja, 12 osaa, PUK, yleiskäyttöön (310)25
hammasta/tuuma

581270

Sahanteräsarja, 12 osaa, PUK, metalli (312)32 hammasta/
tuuma

581250

Sahanteräsarja, 12 osaa, PUK, puu (313)14 hammasta/
tuuma

581260