



Kaarisaha, sisältää sahanterän Höylähammastus, Terän pituus: 760mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	581800 760
GTIN	7311518029845
Tuoteluokka	58Z

Kuvaus

Malli:

Ovaali kaariosa lakattua teräspuutetta, kiinnitysvipu. Sahanterä aitoa ruotsalaista terästä.

Karkaistut hampaiden kärjet. Tarkkuusteroitettu ja täsmällisesti haritettu.

Höylähammastus (HZ) levityshampaiden edellä 4 hammasta, ikiterävä. Kaikkien puulajien, erityisesti vihreän puun sauhukseen.

Tekninen kuvaus

Terän pituus	760 mm
Terän korkeus	18 mm
Hammastus	Höylähammastus
Tuotetyyppi	Kaarisaha

Tarvikkeet

VarasahanteräHöylähammastus Terän pituus 760 mm	581810 760
---	------------