

PUK®**Yleissaha "PUK", yleisterä (310) Ergonominen kahva****Tilaustiedot**

Tilausnumero	581240
GTIN	4010124306304
Tuoteluokka	58Z

Kuvaus**Malli:**

Pieni ja kätevä, hyvä sahausteho.

Kiinteä ergonominen kädensija. Kaari jauhemaalattua pyöröterästä.

Kaarisaha ja sen tunnusomainen sahankaari erottuvat joukosta U:n muotoiseen sankaan kiinnitettyjen sahanterien ansiosta. Käsikaarisahojen leikkaussyvyyden rajoitus on sama kuin etäisyys sankaan. Tämän kiinnitystavan ansiosta voidaan käyttää erittäin ohuita sahanteriä, jotka taipuisivat toisenmuotoisissa sahoissa molemminpuolisessa tai ei-vetävässä leikkausliikkeessä. Ohuet käsisahterät pienentävät lastuamistyötä vähäisen lastuavan leikkauslevyyden ansiosta. Siten tämän tyyppinen saha muodostaa käsisahtojen perinteisen standardin metallin työstössä.

Toimituksen sisältö:

Sisältää **yleissahanterän** metallille, alumiinille, puulle ja muoville. Teräpituus 150 mm.

Terän pituus: 150 mm

Kokonaispituus: 240 mm

Tekninen kuvaus

Kokonaispituus	240 mm
Terän pituus	150 mm
Kahvan asento säädettävä	ei
asennettu sahanterä	Yleissahanterä
Tuotetyyppi	Kaarisaha

Tarvikkeet

Sahanteräsarja, 12 osaa, PUK, yleiskäyttöön (310)25
hammasta/tuuma

581270

Sahanteräsarja, 12 osaa, PUK, metalli (312)32 hammasta/
tuuma

581250

Sahanteräsarja, 12 osaa, PUK, puu (313)14 hammasta/
tuuma

581260