

**Kiintolenkkiavain, erikoispitkä malli, Avainkoko: 10mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	614950 10
GTIN	4045197511171
Tuoteluokka	62A

Kuvaus**Malli:**

Muottiintaottu. Hyvä avainkoon mittatarkkuus.

Raaka-aine:

Kromimolybdeeniterästä, kiillotettu ja mattakromattu.

Tekninen kuvaus

kidan enimmäiskorkeus h1	5,5 mm
Avainkoko	10 mm
Avaimen pituus L	190 mm
Avainkoon mitat	metriset mitat
suurin lenkin korkeus h _{2 max}	8 mm
Renkaan asento	15 astetta
Raaka-aine	kromimolybdeeniterästä
Tuotetyyppi	Ruuviavain