

**Garant****Rautasahanterä, yksipuolinen bimetallia, muuttuva****Tilaustiedot**

Tilausnumero	582500
GTIN	4045197699183
Tuoteluokka	51S

**Kuvaus****Malli:**

**Erittäin tehokas sahanterä**, erinomainen leikkuuteho ja pitkä käyttöikä. **Bimetallia** = hampaat HSS:ää, karkaistut, selkä erittäin taipuisaa jousiterästä. **Katkeamaton – turvallisuutta työpaikalle!**

**Bimetallia, muuttuva hammastus 32 – 24 – 18 hammasta.** Etuosa puree kevyesti eikä pompi ohutta materiaalia sahattaessa (32 hammasta) takaosassa hyvä purevuus harvan hammastuksen (18 hammasta) ansiosta, **yleiskäyttöinen**, pitkä kestoikä, taloudellinen terä.

Mitat: 300×13×0,65 mm.

**Huomautus:**

Konesahanterät - katso nro 171000 / 171150.

Terän pituus: 300 mm

Hammasta/tuuma: 32 – 24 – 18

**Tekninen kuvaus**

Hammasta/tuuma	32 – 24 – 18
Terän paksuus	0,65 mm
Terän pituus	300 mm
Terän korkeus	13 mm
Tuotetyyppi	Kaarisahanterä