

Garant**Rautasahanterä, yksipuolinen bimetallia, muuttuva****Tilaustiedot**

Tilausnumero	582500
GTIN	4045197699183
Tuoteluokka	51S

Kuvaus**Malli:**

Erittäin tehokas sahanterä, erinomainen leikkuuteho ja pitkä käyttöikä. **Bimetallia** = hampaat HSS:ää, karkaistut, selkä erittäin taipuisaa jousiterästä. **Katkeamaton – turvallisuutta työpaikalle!**

Bimetallia, muuttuva hammastus 32 – 24 – 18 hammasta. Etuosa puree kevyesti eikä pompi ohutta materiaalia sahattaessa (32 hammasta) takaosassa hyvä purevuus harvan hammastuksen (18 hammasta) ansiosta, **yleiskäyttöinen**, pitkä kestoikä, taloudellinen terä.

Mitat: 300×13×0,65 mm.

Huomautus:

Konesahanterät - katso nro 171000 / 171150.

Tekninen kuvaus

Hammasta/tuuma	32 – 24 – 18
Terän paksuus	0,65 mm
Terän pituus	300 mm
Terän korkeus	13 mm
Tuotetyyppi	Kaarisahanterä